

















1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	日本アルコン	日本アルコン	ジョンソン&ジョンソン	ジョンソン&ジョンソン	ボシュロム
商品名	デイリーズ トータルワン	プレジジョンワン	1day ACV オアシス	1day ACV トゥルーアイ	アクアロックス ワンデー
1箱30枚入					
パワー	-0.50~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step)
BC	8.5 8.8	8.3 8.7 (+レンズはBC8.3のみ)	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.5
直径	14.1	14.2	14.3	14.2	14.2
含水率	33%	51%	38%	46%	46%
中心厚	0.09	0.09	0.085	0.085	0.07
レンズ色	ライトブルー	ライトブルー	ブルー	ブルー	ライトブルー
酸素透過率	156	100	121	118	163
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル
UVカット	×	○	○	○	×





1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	ボシュロム	シード 32枚	シード 32枚	ジョンソン&ジョンソン	ロート	ボシュロム
商品名	バイオトゥルー	ワンデーピュア うるおいプラス	ワンデーピュア View Support	1day ACV モイスト	フレッシュビュー リッチモイスト	メダリスト ワンデープラス
1箱30枚入			 +0.50の低加入レンズ		 在庫有	
パワー	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step)	+8.00~+5.50(0.50step) +5.00~+0.50(0.25step) ±0.00 -0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-16.00(0.50step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step)
BC	8.6	8.8	8.8	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.6	8.6
直径	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
含水率	78%	58%	58%	58%	58%	59%
中心厚	0.1	0.07	0.07	0.084	0.08	0.09
レンズ色	ライトブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ティントブルー	ライトブルー
酸素透過率	42	42.9	42.9	33.3	25	24.4
レンズ素材	ハイパージェル	SIB	SIB	2-HEMA	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○	○	○	○	×





2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	アキュビュー オアシス	モイストアイ	2week プレミオ	アクアロックス	フレッシュフィット コンフォートモイスト
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	ロート製薬	メニコン	ボシュロム	ボシュロム
1箱6枚入		 在庫有		 在庫有	 在庫有
ベースカーブ	8.8 8.4	8.6	8.3 8.6 (+レンズはBC8.6のみ)	8.7	8.6
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -13.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)
直径	14.0	14.0	14.0	14.2	14.0
含水率	38 %	48%	40 %	46%	36 %
中心厚	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07
酸素透過率	147	160	161	163	130
レンズカラー	ブルー	アクアブルー	アクアブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル
UVカット	○	×	×	×	×
ケア用品	-	2箱購入でケア用品	-	2箱購入でケア用品	2箱購入でケア用品





2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	2week ピュア うるおいプラス	2week ピュア UP 特注	メダリストⅡ	メダリストプラス
メーカー	シード	シード	ボシュロム	ボシュロム
1箱6枚入				
ベースカーブ	8.6	8.6	8.6	8.4 8.7 9.0
パワー	+5.00 ~ +0.50(0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00(0.25step) -6.50 ~ -16.00(0.50step)	+10.00 ~ +5.50 (0.50step) -17.00 ~ -24.00 (1.00step)	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step)	-0.50 ~ -5.00 (0.25step) -5.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00(治療用有)
直径	13.8 / 14.2	14.2	14.2	14.0
含水率	58%	58%	59%	38.6%
中心厚	0.09	0.09	0.14	0.035
酸素透過率	33.3	33.3	15.7	25.7
レンズカラー	ブルー	ブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	SIB	SIB	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○	×	×
ケア用品	お得なセット有	-	2箱購入でケア用品	-







乱視用1dayタイプ

	ワンデーアキュビュー モイスト乱視用			ワンデーピュア うるおいプラス 乱視用	バイオトゥルーワンデー 乱視用	メダリスト ワンデープラス 乱視用
メーカー	ジョンソンエンドジョンソン			シード	ボシュロム	ボシュロム
1箱30枚入				32枚入 		
ベースカーブ	8.5			8.8	8.4	8.6
パワー	+0.25 ~ +4.00 (0.25step)	±0.00 ~ -6.00 (0.25step)	-6.50 ~ -9.00 (0.50step)	+2.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 <small>(-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)</small>	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 <small>(CLY-1.75は180°のみ)</small>	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25
乱視軸	90° 180°	10° 20° 60° 80° 90° 100° 120° 160° 170° 180° <small>(-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)</small>	10° 20° 90° 160° 170° 180°	20° 90° 160° 180° <small>(+レンズは90° 180°のみ)</small>	20° 90° 160° 180°	90° 180°
直径	14.5			14.2	14.5	14.2
含水率	58%			58%	78%	59%
酸素透過率	31.1			27.3	42	17.6
レンズカラー	ブルー			ブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	2-HEMA			SIB	ハイパージェル	2-HEMA
UVカット	○			○	○	×




乱視用2週間タイプ

	オアシス 乱視用	モイストアイ乱視用	フレッシュフィット コンフォートモイスト 乱視用	メダリスト66トリック
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	ロート製薬	ボシュロム	ボシュロム
1箱6枚入				
ベースカーブ	8.6	8.7	8.9	8.5
パワー	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-9.00 (0.50step)	+3.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-10.00 (0.50step)	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-9.00 (0.50step)	±0.00~-5.00 (0.25step) -5.50~-9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 (C-2.25 は AX 60° 120° なし)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 (-8.50~-10.00はCLY-2.25はなし)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75
乱視軸	10° 20° 60° 90° 120° 160° 170° 180°	10° 20° 90° 160° 170° 180° (+)レンズは180° 90°のみ	10° 20° 80° 90° 100° 160° 170° 180°	10° 20° 80° 90° 100° 160° 170° 180°
直径	14.5	14.5	14.5	14.5
含水率	38%	48%	36%	66%
酸素透過率	129	116	91	16.4
レンズカラー	ブルー	アクアブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	2-HEMA
UVカット	○	×	×	×
ケア用品	-	2箱購入でケア用品	2箱購入でケア用品	-

遠近両用レンズ比較表

	2weekタイプ	1dayタイプ	
	エアオプティクス HG 遠近両用	デイリーズアクア コンフォートプラス マルチフォーカル	ワンデーピュア View Support
メーカー	日本アルコン	日本アルコン	シード 32枚
1箱6枚入			
ベースカーブ	8.6	8.7	8.8
パワー	+5.00 ~ -10.00 (0.25step)	+5.00 ~ -10.00 (0.25step)	+5.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step)
加入度数	LOW(+1.25) MED(+2.00) HIGH(+2.50)	LO / MED / HI (+1.25) (+2.00) (+2.50)	add +0.50
直径	14.2	14.0	14.2
含水率	33%	69%	58%
酸素透過率	138	26.0	42.9
マーキング	-	-	あり
レンズカラー	ライトブルー	ライトブルー	ブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	PVA	SIB
UVカット	×	×	○
特徴			

1dayサークルレンズ

商品名	ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト						
メーカー	ジョンソンエンドジョンソン						
レンズ色							
1箱枚数	30枚入						
ベースカーブ	8.5						
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00 +0.50 +1.00						
直径	14.2						
着色部内径	6.4	6.9	6.7	6.5	6.2	6.6	8.7
着色部外形	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.7	12.5
含水率	58%						
酸素透過率	33.3						
レンズ素材	2-HEMA						
UVカット	○						